

Thermomtre tanche Therma Plus (type K)



Labfacility are the UK's leading manufacturer of Temperature Sensors, Thermocouple Connectors and associated Temperature Instrumentation and stockists of Thermocouple Cables. The Company has been trading since 1971 and is ISO9001 accredited.

Sondes thermocouples isolation minrale en option disponibles pour Italonnage dun systmeThermocouple isolation minrale avec prise miniature IEC - Types K,J,T,NThermocouple isolation minrale avec prise standard IEC - Types K,J,T,NThermocouple isolation minrale rponse rapide (0,5 mm de diamtre) avec pot filet et queues IEC PFA - Type KThermocouple isolation minrale avec joint de pot uni et 1 m de plomb IEC isol PFA - Types K, J, T, NThermocouple isolation minrale avec pot filet et 100 mm de cble IEC double torsad isol PFA - Types K, J, T, NThermocouple isolation minrale rponse rapide (0,5 mm de diamtre) avec prise IEC miniature - Type K

Le thermomtre portatif Therma Plus est log dans un botier tanche robuste en aluminium extrud avec une finition enduite de poudre blanche antibactrienne / rsistante au sel offrant une protection IP66/67. Le ThermaPlus intgre la dernire technologie de microprocesseur avec une durabilit amliore, conu pour la fiabilit et la facilit dutilisation dans les applications quotidiennes de transformation des aliments et les applications industrielles.

Des capteurs de temprature portatifs en option utiliser avec cet appareil sont disponibles dans les menus droulants

Options dtalonnage**VEUILLEZ NOTER : Le dlai de livraison sera de 7 10 jours ouvrables lors du choix de Italonnage**

Ltalonnage peut tre effectu selon des normes reconnues approuves (nationales et internationales) ou peut simplement constituer des procdures de contrle sur une base interne . Ltalonnage de la temprature a de nombreuses facettes, il peut tre effectu thermiquement dans le cas des sondes ou lectriquement (simul) dans le cas des instruments et il peut tre effectu directement avec des quipements certifis ou indirectement avec des talons traables.

Type dtalonnage**Sondes requises pour**



talonnage simul

Sondes requises pour

talonnage du systme

3 points (monocanal)

fixe @ 0, 100, 200C

0

1

5 points (monocanal)

fixe @ 0, 50, 100, 150, 200C

0

1

Specifications

Product Code	XE-3984-BUNDLE
Type	Type K Waterproof Thermometer

Accuracy	±0.4°C ±0.1% of reading
Resolution	0.1 °C resolution then auto-ranging to 1 °C resolution over the range of 300 to 1372 °C
Dimensions	35 x 60 x 115mm
Max. Temperature	+1372°C
Min. Temperature	-99.9°C
Power Supply	9 volt PP3 alkaline. Battery life: 5000 hours
Important Information	Please note that certificates supplied do not display an expiry date. They state the date the item was manufactured. The frequency of recalibration is determined by each customer's specific application requirements and internal quality procedures.