



LABFACILITY

TEMPERATURE & PROCESS TECHNOLOGY

**Joint de pot uni de 0,75 mm de diamtre avec 1
mètre de plomb isol PFA, paire plate de 7/0,2 mm
avec queues IEC - Jonction mise la terre - 150
mm**



Labfacility are the UK's leading manufacturer of Temperature Sensors, Thermocouple Connectors and associated Temperature Instrumentation and stockings of Thermocouple Cables. The Company has been trading since 1971 and is ISO9001 accredited.

Joint en pot uni avec 1 mtre de plomb isol PFA, paire plate de 7/0,2 mm avec queues.

Les sondes thermocouples joint de transition de diamtre fin ont la gaine sertie sur un baril en acier inoxydable scell avec de l'oxy et dot dun fil conducteur isol en PFA.

Les jonctions de thermocouple sont disponibles en version mise la terre, pour un temps de rponse plus rapide et un cot infrieur ; ou isol, pour lisolation lectrique du thermocouple de la gaine.

Si vous avez besoin de plus grandes quantits, veuillez sales@labfacility.com envoyer un e-mail ou tlphoner notre ligne de vente 01243 871280.

Vous avez besoin de calibrer votre capteur de temprature ?

Traable selon les normes dtalonnage ISO17025 (UKAS), Labfacility offre un choix dtalonnage traable en 3 ou 5 points laide de notre installation dtalonnage interne, vous pouvez slectionner nimporte quel point de temprature entre -10C et +200C.

Veuillez noter que si vous ajoutez une option de calibrage votre commande, vous serez contact pour les informations de livraison.

Spifications

Specifications

Product Code	XE-0183-001
General Description	Plain pot seal (200°C) with 1 Metre of PFA insulated lead, 7/0.2mm flat pair with tails.
Sensor Type	Mineral Insulated
Thermocouple Type	K
Element/hot junction	Single element, junction grounded from sheath
Probe Diameter	0.75mm
Probe Length	150mm
Sheath Material	K - Stainless steel 316
Pot Type	Plain (+200°C)

Cable Length	1M
Cable Type	PFA Teflon® insulated flat pair cable and tails (colour coded to IEC 584)(Max Temp 250°C)
Core / Strands	7/0.2mm
Termination Type	Bare Tails
Max. Temperature	+750°C
Min. Temperature	-100°C
Tolerance	Class 1
Standards Met	In accordance with IEC 584