

**Thermocouple réponse rapide de 0,75 mm de  
diamètre avec pot fileté et queues IEC - Jonction  
mise la terre - 100 mm**



Labfacility are the UK's leading manufacturer of Temperature Sensors, Thermocouple Connectors and associated Temperature Instrumentation and stockings of Thermocouple Cables. The Company has been trading since 1971 and is ISO9001 accredited.

Type K avec pot et queues filets en acier inoxydable 316

Si vous avez besoin de plus grandes quantités, veuillez [sales@labfacility.com](mailto:sales@labfacility.com) envoyer un e-mail ou téléphoner notre ligne de vente 01243 871280.

**Vous avez besoin de calibrer votre capteur de température ?**

Traçable selon les normes d'étalonnage ISO17025 (UKAS), Labfacility offre un choix d'étalonnage traçable en 3 ou 5 points. À l'aide de notre installation d'étalonnage interne, vous pouvez sélectionner n'importe quel point de température entre -10°C et +200°C.

**Veuillez noter que si vous ajoutez une option de calibrage à votre commande, vous serez contacté pour les informations de livraison.**

**Specifications**

## Specifications

|                      |                                                                 |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Product Code         | XE-0188-001                                                     |
| General Description  | Type K with threaded pot & tails in either 316 stainless steel. |
| Sensor Type          | Mineral Insulated                                               |
| Thermocouple Type    | K                                                               |
| Element/hot junction | Single element, junction grounded from sheath                   |
| Probe Diameter       | 0.75mm                                                          |
| Probe Length         | 100mm                                                           |
| Sheath Material      | 316 stainless steel                                             |
| Pot Type             | M8 x 1.0mm fine pitch threaded pot seal (Max Temp 200°C)        |
| Cable Length         | 100mm                                                           |
| Cable Type           | PFA insulated twin twisted IEC (Temp -75 to +250°C)             |
| Core / Strands       | 7/0.2mm                                                         |
| Termination Type     | Bare Tails                                                      |



|                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| Max. Temperature | +750°C                     |
| Min. Temperature | -100°C                     |
| Tolerance        | Class 1                    |
| Standards Met    | In accordance with IEC 584 |